

Abdeckkappe
NEAU-AK-M8
Teilenummer: 8196625

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	10 mm
Höhe	11 mm
Baugröße	M8x1
Bauform	Blindstopfen
Befestigungsart	geschraubt
Produktgewicht	4.8 g
Gebindegröße	8
Elektrischer Anschluss	Dose
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-5 °C...60 °C
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Gehäuse	PBT
Einbaulage	beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Brandprüfung	UL94 V-0
Farbe	schwarz