

# Axialbausatz EAMM-A-L48-87A-G2

Teilenummer: 8197459

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	44 mm...44 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min...6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...-10 °C
Massenträgheitsmoment	14.5 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	12.5 Nm
Produktgewicht	459 g...459 g
Schnittstellencode Aktuator	L48
Schnittstellencode Motor In	87A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform