


Axialbausatz EAMM-A-N48-60H-G2

Teilenummer: 8197465

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	46 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	39 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	452 g
Schnittstellencode Aktuator	N48
Schnittstellencode Motor In	60G
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform