


# Axialbausatz EAMM-A-N48-60P

Teilenummer: 8197468

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennlänge	41 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	14.5 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	12.5 Nm
Produktgewicht	328 g
Schnittstellencode Aktuator	N48
Schnittstellencode Motor In	60P 60PA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform