

Kolbenantrieb DFPK-46-17-T32-V4

Teilenummer: 8198975

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|-------------------------|---|
| Baugröße Stellantrieb | 46 |
| Hub | 17 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Positionserkennung | mit mechanischer Anzeige |
| Steuerfunktion | Durch Federkraft geschlossen, NC |
| Betriebsdruck | 0.5 MPa...1 MPa 5 bar...10 bar 72.5 psi...145 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lagertemperatur | -10 °C...60 °C |
| Schutzart | IP65 IP67 |
| Umgebungstemperatur | 0 °C...60 °C |
| Produktgewicht | 1298 g |
| Pneumatischer Anschluss | Innengewinde G1/8 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Deckel | Edelstahlguss |
| Werkstoff Dichtungen | FPM |
| Werkstoff Gehäuse | Edelstahlguss |
| Werkstoffnummer Gehäuse | 1.4408 |
| Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |