

# Kolbenantrieb DFPK-75-20-S-T32-V4

Teilenummer: 8198978

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße Stellantrieb	75
Hub	20 mm
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	mit mechanischer Anzeige
Steuerfunktion	Durch Federkraft geöffnet, NO
Betriebsdruck	0.5 MPa...1 MPa 5 bar...10 bar 72.5 psi...145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-10 °C...60 °C
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	2539 g
Pneumatischer Anschluss	Innengewinde G1/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	Edelstahlguss
Werkstoff Dichtungen	FPM
Werkstoff Gehäuse	Edelstahlguss
Werkstoffnummer Gehäuse	1.4408
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei