

Deckelbausatz VAVC-F12-SCC-13-P

Teilenummer: 8201221

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|--|
| Nennweite DN | 13 |
| Explosionsschutz | Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX) |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Medium | Dampf Hydrauliköl auf Mineralölbasis Inerte Gase Mineralöl Wasser gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µm neutrale Flüssigkeiten |
| Hinweis zum Medium | Gasförmige Medien sind nur bei Anströmung über Ventilsitz zulässig. |
| Mediumstemperatur | 100 °C...230 °C |
| Umgebungstemperatur | 0 °C...60 °C |
| Lagertemperatur | -10 °C...60 °C |
| Einbaulage | beliebig |
| Produktgewicht | 358 g |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Deckel | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Spindeldichtung | PTFE |
| Werkstoff Sitzdichtung | PEEK |