

Greiffinger-Kappe

HAMA-GA-B33-40-2-S-40-BU

Teilenummer: 8203480

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	40
Min. zu greifender Durchmesser	30 mm
Max. zu greifender Durchmesser	55 mm
Arbeitshub	0 mm...55 mm
Anzahl Greiffinger	2
Bauform	für Greifer
Konstruktiver Aufbau	formschlüssig reibschlüssig
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	68 g
Farbe	blau
Shore-Härte	A 40 +5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Greiffinger	VMQ (Silikon), metalldetektierbar