

Greiffinger-Kappe

HAMA-GA-B33-100-4-S-40-BU

Teilenummer: 8203482

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	100
Min. zu greifender Durchmesser	80 mm
Max. zu greifender Durchmesser	110 mm
Arbeitshub	30 mm...125 mm
Anzahl Greiffinger	4
Bauform	für Greifer
Konstruktiver Aufbau	formschlüssig reibschlüssig
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	315 g
Farbe	blau
Shore-Härte	A 40 +5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Greiffinger	VMQ (Silikon), metalldetektierbar