

Kupplung EAMC-56-58-25-25-U

Teilenummer: 8203733

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	25 mm
Aufnahmedurchmesser 2	25 mm
Baugröße	56
Nennlänge	58 mm...58 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5500 1/min...5500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...-25 °C
Massenträgheitsmoment	128 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	75 Nm
Produktgewicht	266 g...266 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform