


Axialbausatz EAMM-A-X48-87A

Teilenummer: 8210061

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	808 g
Schnittstellencode Aktuator	X48
Schnittstellencode Motor In	87A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform