

# Axialbausatz EAMM-A-C68-16-88C-S5

Teilenummer: 8216591

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	67 mm
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	6500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 100 %
Schutzart	IP69K
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	1580 g
Schnittstellencode Aktuator	C68-16
Schnittstellencode Motor In	88C
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform