

Parallelbausatz EAMM-U-60-C42-8-68C-91-S5

Teilenummer: 8216597

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	60
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 100 %
Schutzart	IP69K
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	27.6 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	3 Nm
Produktgewicht	1640 g
Schnittstellencode Aktuator	C42-8
Schnittstellencode Motor In	68C
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform