

Parallelbausatz EAMM-U-60-C50-10-68C-91-S5

Teilenummer: 8216598

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	60
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 100 %
Schutzart	IP69K
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	27.7 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	3 Nm
Produktgewicht	1890 g
Schnittstellencode Aktuator	C50-10
Schnittstellencode Motor In	68C
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform