

Parallelbausatz EAMM-U-86-C50-10-88C-102-S5

Teilenummer: 8216599

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	86
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 100 %
Schutzart	IP69K
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	174 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	9.5 Nm
Produktgewicht	2990 g
Schnittstellencode Aktuator	C50-10
Schnittstellencode Motor In	88C
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform