

Rundzylinder DPRA-N-1 1/16"-1-SNGP4-N

Teilenummer: 8217851

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	1 in
Kolben-Ø	1 1/16"
Kolbenstangengewinde	5/16-24 UNF-2A
Dämpfung	keine Dämpfung
Einbaulage	beliebig
Kolbenstangenende	Außengewinde
Konstruktiver Aufbau	Kolben Kolbenstange Zylinderrohr
Positionserkennung	ohne
Verdrehsicherung/Führung	runde Kolbenstange
Betriebsdruck	9.99 psi...150 psi
Funktionsweise	einfachwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	-40 °F...300 °F
Produktgewicht	0.29 lb
Pneumatischer Anschluss	1/8 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr	hochlegierter Stahl rostfrei