

Rundzylinder DPRA-N-1 1/16"-0.5-NGP4-N

Teilenummer: 8217854

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Hub | 0.5 in |
| Kolben-Ø | 1 1/16" |
| Kolbenstangengewinde | 5/16-24 UNF-2A |
| Dämpfung | keine Dämpfung |
| Einbaulage | beliebig |
| Kolbenstangenende | Außengewinde |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben Kolbenstange Zylinderrohr |
| Positionserkennung | ohne |
| Verdrehsicherung/Führung | runde Kolbenstange |
| Betriebsdruck | 9.99 psi...150 psi |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Umgebungstemperatur | -40 °F...300 °F |
| Produktgewicht | 0.32 lb |
| Pneumatischer Anschluss | 1/8 NPT |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Zylinderrohr | hochlegierter Stahl rostfrei |