

# Cartridge

## NPQX-D-PC15-Q14-P2

Teilenummer: 8225233

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	10 mm
Schlauchestecktiefe	25.4 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	O-Ring
Einbaulage	beliebig
Bauform	gerade Form
Gebindegröße	2
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-C1-L
Umgebungstemperatur	-5 °C...60 °C
Produktgewicht	25.8 g
Befestigungsart	mit Halteklammer
Pneumatischer Anschluss 1	Cartridge 15 mm
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außen-Ø 14 mm
Farbe Lösering	blau
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl
Werkstoff Lösering	PA-verstärkt
Werkstoff O-Ring	HNBR
Werkstoff Schlauchdichtung	HNBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei