

Befestigungswinkel OAMM-A2-A-Q810

Teilenummer: 8228729

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|---|--|
| Einbaulage | beliebig |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien | Geeignet für Batterieproduktion nach Festo-internen Definition im Schärfegrad F1A mit Restriktionen hinsichtlich der Verwendung von Cu/Zn/Ni |
| Max. Anziehdrehmoment | 0.4 Nm |
| Produktgewicht | 5.63 g |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung für Schraube M4 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |