


Axialbausatz EAMM-A-C80-19-134CA-S5

Teilenummer: 8230197

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	90 mm
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	5500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 100 %
Schutzart	IP69K
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	128 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	60 Nm
Produktgewicht	3870 g
Schnittstellencode Aktuator	C80-19
Schnittstellencode Motor In	134CA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform