

**Kabel
NEYM-F- -Q9**

Teilenummer: 8242219

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Produktgewicht	0.223 kg...6.69 kg
Betriebsspannungsbereich DC	0 V...850 V
Betriebsspannungsbereich AC	0 V...630 V
Strombelastbarkeit	17.8 A
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Kabeldurchmesser	11.5 mm
Kabelaufbau	$4 \times 1,5 \text{ mm}^2 + (2 \times 0,75 \text{ mm}^2) + (4 \times 0,14 \text{ mm}^2 + 2 \times 0,2 \text{ mm}^2)$
Schutzart	IP00
Umgebungstemperatur	90 °C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	90 °C
Lagertemperatur	70 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Kabelmantel	TPE-E
Farbe Kabelmantel	grau