


Tasthebelventil TH-5-1/4-B

Teilenummer: 8994

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Ventilfunktion	5/2 monostabil
Normalnennendurchfluss	550 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss	G1/4
Betriebsdruck	-0.95 bar...10 bar
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Nennweite	7 mm
Steuerart	direkt
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Betätigungskraft	34 N
Produktgewicht	320 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Pneumatischer Anschluss 4	G1/4
Pneumatischer Anschluss 5	G1/4
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss