

# Kunststoffschlauch PU-6-BL

Teilenummer: 9159

FESTO

für CN- und CK-Verschraubungen, besonders flexibel und knicksicher,  
Polyurethan (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig).  
Der max. Druck ist bei der max. Temperatur zulässig.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	8,3 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	36 mm
Innen-Durchmesser	6 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Umgebungstemperatur	-35 ... 60 °C
Zulassung	TÜV
Produktgewicht nach Länge	0,033 kg/m
Farbe	blau
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoffinformation Schlauch	TPE-U(PU)