

# Adapter AD-G3/8-3/8NPT-I

Teilenummer: 9397

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennweite	11.5 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar...10 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1	25 Nm
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 2	22 Nm
Nenn-Anziehdrehmoment	38.5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	25.3 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	Innengewinde 3/8 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	PVC
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt