

Adapter AD-1/8NPT-G1/8-I

Teilenummer: 9624

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennweite	5.95 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar...10 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1	7 Nm
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 2	6 Nm
Produktgewicht	9.5 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde 1/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	Innengewinde G1/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	PVC
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt