

Doppelnippel E-G1/4-1/4NPT

Teilenummer: 9631

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	7.95 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar...10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1	11 Nm
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 2	12 Nm
Nenn-Anziehdrehmoment	9.05 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	19.06 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	1/4 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform