

Kunststoffschlauch

PU-1/8-BL

Teilenummer: 9977

FESTO

für CN- und CK-Verschraubungen, besonders flexibel und knicksicher,
Polyurethan (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig).
Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.
Der max. Druck ist bei der max. Temperatur zulässig.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	3,18 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	13 mm
Innen-Durchmesser	2,26 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-30 ... 60 °C
Produktgewicht nach Länge	0,005 kg/m
Farbe	blau
Werkstoffhinweis	RoHS konform