

# Racor enchufable en L

## QSL-3/16T-U

Número pieza: 153663

FESTO

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.  
Tipo armonizado. Disponible hasta 2011.



## Hoja de datos

| Caracter.  | Valor   |
|--|---|
| Tamaño   | Estándar  |
| Posición de montaje  | indistinto  |
| Tamaño del depósito  | 1   |
| Construcción   | Principio de empuje y tracción                    |
| Presión de funcionamiento  | -0,95 ... 10 bar                                  |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura             | -0,95 ... 10 bar                                  |
| Fluido   | Aire comprimido filtrado<br>vacío                 |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                            | 1   |
| Temperatura ambiente   | -10 ... 60 °C                                     |
| Homologación   | Germanischer Lloyd                                |
| Peso del producto  | 7,5 g   |
| Conexión neumática   | para diámetro exterior del tubo flexible de 3/16" |
| Color del anillo extractor   | Gris  |
| Indicación sobre el material                                       | Conforme con RoHS                                 |
| Información sobre el material del cuerpo                           | PBT   |
| Datos sobre el material del anillo de liberación                   | POM   |
| Información sobre el material de la junta del tubo flexible        | NBR   |
| Datos sobre el material del segmento de sujeción del tubo flexible | Acero inoxidable de aleación fina                 |