


# Conjunto paralelo EAMM-U-145-C80-19-138C-188-S5

Número de artículo: 8216605

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	145
Posición de montaje	Cualquiera
Relación de reducción	1:1
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 100 %
Grado de protección	IP69K
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	2216 kgmm <sup>2</sup>
Momento de giro transmisible	50 Nm
Peso del producto	11600 g
Código de interfaz del actuador	C80-19
Código de interfaz, entrada motor	138C
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS