

Unité de guidage FEN-20-125-GF

Code article: 8204048

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	20
Course	125 mm
Position de montage	Indifférente
Guidage	Guidage à palier lisse
Structure de construction	Guidage
Protection contre l'explosion	Tenir compte des consignes de la certification
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Force de déplacement	15 N
Masse déplacée	419 g
Poids du produit	1023 g
Mode de fixation	Avec taraudage
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'élément de guidage	Acier fortement allié
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé
Matériau de plaque étrier	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé