

Giunto EAMD-42-40-11-16X25-U

Codice prodotto: 8203729

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio 1	11 mm
Diametro di montaggio 2	16 mm
Dimensione	42
Lunghezza nominale	40 mm...40 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	6000 1/min...6000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...-25 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...-25 °C
Momento di inerzia di massa	38 kgmm ²
Coppia trasmissibile	21 Nm
Peso prodotto	198 g...198 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)