

圧力計

MA-40-16-1/8-EN

部品番号: 162836

FESTO

圧力表示単位 : bar, psi
2011年廃番予定品



データシート

| 特長 | 値 |
|-----------|-----------------------------|
| 表示単位[bar] | 0 ... 16 bar |
| 適合または準拠規格 | EN 837-1 |
| 呼び寸法 圧力計 | 40 |
| 構造 | ブルドン管式圧力計 |
| 取付方法 | ライン設備 |
| 作動流体 | 中性液 中性ガス 無酸素 非アセチル |
| 使用圧力 | 0 ... 16 bar |
| 有効負荷係数 | 0.66 |
| 測定精度クラス | 2,5 |
| 保護仕様 | IP43 |
| 流体温度 | -20 ... 60 °C |
| 周囲温度 | -20 ... 60 °C |
| 材質 | RoHS対応 |
| ポート位置 | 後方中央 |
| 接続ポート径 | R1/8 |
| 流体接触部の材質 | 真鍮 |
| 材質 ねじ込みピン | 真鍮 |
| 材質 ハウジング | PBT |
| 材質 モニタ用窓 | PS |
| ハウジングカラー | 黒 |
| 質量 | 60 g |