

接続ケーブル KM8-M8-GSGD-0,5

部品番号: 175488

FESTO

入力用、長さ 0.5m、ストレートプラグ、ストレートソケット付



データシート

特長	値
使用電圧範囲 (AC)	<= 60 V
使用電圧範囲 (DC)	<= 75 V
許容電流負荷	4 A
保護仕様	IP65
周囲温度	-25 ... 85 °C
配線方式	ストレート形プラグ/ストレート形エルボ M8x1 / M8x1 3ピン/3ピン
ケーブルの構造	3x0,25
ケーブル長さ	0.5 m
被膜の色	グレー
材質 ケーブル皮膜	PUR