

固定クリップ MKRS-10-B

製品番号: 192287

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|------------|----------------------------------------|
| 取付位置 | 任意 |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -30 -C...80 -C |
| 製品質量 | 9 g |
| 取付方法 | オプション : プロファイル固定金具 挿し込み式 取付穴付 |
| 材料に関する注意事項 | RoHS 準拠 |