

プラスチックチューブ PAN-MF-14X2-SW

製品番号: 570362

FESTO



データシート

特徴	値
外径	14 mm
流量に応じた曲げ半径	75 mm
内径	10 mm
最小曲げ半径	50 mm
規格準拠	DIN 73378-PA12-PHL
チューブ特性	ケーブルヘア
温度依存性の使用圧力	-0.095 MPa...2.2 MPa -0.95 bar...22 bar -13.775 000032...319 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]-準拠の圧縮空気 鉱油
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-60 °C...100 °C
長さあたりの製品質量	0.077 000015
空気圧接続	プラグコネクタ外径 14 mm用
色	黒
ショア硬さ	D 65 +/-3
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: チューブ	PA12-P