

# カバーキット VAVC-F12-SCC-13-TP

製品番号: 8084035

FESTO



## データシート

| 特徴           | 値  |
|--------------|--|
| 呼び幅 DN       | 13   |
| 防爆           | ゾーン 1(ATEX)<br>ゾーン 2(ATEX)<br>ゾーン 21(ATEX)<br>ゾーン 22(ATEX)             |
| LABS 認証      | VDMA24364-ゾーン III  |
| 流体           | 蒸気<br>鉱油ベースの油圧作動油<br>不活性ガス<br>鉱油<br>水<br>ろ過された圧縮空気, ろ過度 200µm<br>中性の液体 |
| 流体の情報        | 気体媒体の場合はバルブシート経由で流れている場合にのみ許可されます。                                     |
| 流体温度         | -30 °C...200 °C  |
| 周囲温度         | 0 °C...60 °C   |
| 保管温度         | -10 °C...60 °C   |
| 取付位置         | 任意   |
| 製品質量         | 358 g  |
| 材料に関する注意事項   | RoHS 準拠  |
| 材質: カバー      | ステンレス  |
| 材質: ボールねじシール | PTFE   |
| 材質: シートシール   | PTFE, 改質   |