

**プランギングプラグ
NEAC-M-S-BD-R3SCPP**

製品番号: 8090740

FESTO



データシート

特徴	値
幅	34 mm
高さ	22.4 mm
長さ	69.2 mm
製品質量	75.4 g
発注単位	1
電気ポート 1, 接続方式	RJ45 および SC-RJ用
電気ポート 1, 取付方法	Push-Pull
保護等級	IP65 IP67
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-40 °C...70 °C
保管温度	-40 °C...70 °C
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
ハウジングのカラー	シルバー
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造, ニッケルめっき亜鉛加圧鋳造, ニッケルめっき
材質 シール	NBR
耐火試験	UL94 V-0