

ソレノイドコイル VACF-B-R3-1L

製品番号: 8150876

FESTO



データシート

特徴	値
操作方法	電動
取付位置	任意
規格準拠	IEC 61010-1 ISO 20401
信号ステータス表示	LED
スイッチオン時間	100%
絶縁クラス	H
エナメル線の絶縁等級	H
コイル特性値	24V DC : 3.4W
許容電圧変動	+/- 10 %
認証	c UL us - 認定 (OL)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-20 -C...50 -C
保護等級	IP65
周囲温度	-20 -C...50 -C
製品質量	49.5 g
電気ポート 1, 接続種類	プラグ
電気ポート1, 接続方式	M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード
電気ポート1, 芯数	2
電気ポート 1, 取付方法	ねじ式ロック
取付方法	ローレットナット付
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	PA 鋼
ソレノイドコイル材質	銅 鋼 熱可塑性の
巻き上げ材質	銅