

ブランキングプレート VABB-P19-16-T

製品番号: 8154656

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	16
グリッド寸法	16 mm
シーリング原理	ソフト
使用圧力	-0.1 MPa...0.7 MPa
作動電圧	-1 bar...7 bar
真空中に最適	はい
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-20 °C...70 °C
流体温度	5 °C...50 °C
保護等級	IP65
周囲温度	5 °C...50 °C
定格締付トルク	0.75 Nm
製品質量	14.9 g
電気接続	プラグイン
取付方法	取付穴とねじ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	EPDM
材質ハウジング	PA66-GF30