

使い捨てチップ DHAP-300-TA1FS-P960R

製品番号: 8160286

FESTO



データシート

特徴	値
容量	300 µl
発注単位	960
構造	Festo 製 20 ~ 1000 µl 使い捨てピペットチップ用ピペットチップホルダ
バックタイプ	ラック
フィルタ	はい
バイオバーデン	ATP: $2 \cdot 10^{-12}$mg/µl BSE/TSE: 無料 DNA: <math>< 32</math> pg ヒトDNA Dnase: = 5×10^{-7} クニツユニット/µl エンドトキシン: ≤ 0.001 EU/ml Dnase: = 5×10^{-9} クニツユニット/µl
滅菌性	SAL 1E-6, 事前滅菌済み
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	5 °C...40 °C
保管温度に関する情報	梱包して短時間輸送する場合-25 ~ 55°C
相対湿度	10 ~ 90% 凝縮なし
周囲条件	大気圧80 ~ 106kPa
周囲温度	5 °C...40 °C
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材料: ピペットチップ	PP