

使い捨てチップ DHAP-1000-TA1FS-P960R

製品番号: 8160287

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|---|
| 容量 | 1000 µl |
| 発注単位 | 960 |
| 構造 | Festo 製 20 ~ 1000 µl 使い捨てピペットチップ用ピペットチップホルダ |
| バックタイプ | ラック |
| フィルタ | はい |
| バイオバーデン | ATP: < $2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl BSE/TSE: 無料 DNA: < 32 pg ヒトDNA Dnase: = 5×10^{-7} クニツユニット/µl エンドトキシン: ≤ 0.001 EU/ml Dnase: = 5×10^{-9} クニツユニット/µl |
| 滅菌性 | SAL 1E-6, 事前滅菌済み |
| 耐食性クラス KBK | 4 - 特に強度の耐腐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-ゾーン III |
| 保管温度 | 5 °C...40 °C |
| 保管温度に関する情報 | 梱包して短時間輸送する場合-25 ~ 55°C |
| 相対湿度 | 10 ~ 90% 凝縮なし |
| 周囲条件 | 大気圧80 ~ 106kPa |
| 周囲温度 | 5 °C...40 °C |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材料: ピペットチップ | PP |