


サブベースキット DADP-SP-G9-6-R

製品番号: 8173532

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	6
取付位置	任意
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-C1-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅, 亜鉛またはニッケルの質量が1%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
クリーンルーム等級	ISO 14644-1 準拠, クラス6
周囲温度	-10 °C...60 °C
最大停止力	60 N
許容締付トルク	0.3 Nm ±15%
製品質量	24 g
取付方法	ねじによる直接取付
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
材質: ストップ	ステンレス
材質: シール	NBR
材質: プレート	鍛造アルミ合金, アルマイト
材質: ねじ	鋼