


# 接続ケーブル NEBM-L15G24-ES-5-LE24

製品番号: 8178803

FESTO



## データシート

特徴	値
ケーブル名	ラベルホルダなし
製品質量	510 g
電気接続 1, 機能	フィールドデバイス側
電気ポート 1, 接続種類	4x ソケット
電気ポート 1, ケーブル取り出し	ストレート
電気ポート 1, 接続方式	ピン配置 L15
電気ポート 1, 芯数	24
電気ポート 1, 占有ピン	24
電気ポート 2, 機能	制御側
電気接続ポート 2, 接続タイプ	4ケーブル
電気接続ポート 2, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート 2, 芯数	24
電気接続 2, 配置された極/ワイヤ	24
定格動作電圧 DC	24 V
シールド	はい
ケーブル長	5 m
ケーブル特性	ケーブルベア
曲げ半径, 固定ケーブル配線	23.1 mm
曲げ半径, 可動ケーブル	33 mm
ケーブル径	3.3 mm...4.6 mm
ケーブル構造	2 x 4 x 0.25mm <sup>2</sup> + 2 x 8 x 0.08mm <sup>2</sup>
導体公称断面	0.08 mm <sup>2</sup> ...0.25 mm <sup>2</sup>
絶縁ケーブルの端	ケーブル端スリーブ
周囲温度	-40 °C...70 °C
可動ケーブル配線の場合の環境温度	-5 °C...70 °C
保管温度	-40 °C...70 °C
相対湿度	0 ~ 100 %
定格挿入高さ	<= 2000m NHN
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定
KC マーク	KC-EMV

特徴	値
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: ケーブル被服	PUR