

カートリッジ NPQX-D-PC10-T14-P10

製品番号: 8184510

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	4.5 mm
チューブ挿入深さ	11.93 mm
ねじ付トラニオンのシール方法	シールなし
取付位置	水平
形状	ストレート形
発注単位	10
構造	Push-Pull方式
使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
作動圧力	-0.95 bar...10 bar
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	2.15 g
取付方法	固定クランプ付
エア接続ポート 1	カートリッジ 10 mm
空気圧接続 2	チューブ外径1/4"に対応
色 リリースリング	青
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質ハウジング	強化 PA