

マニホールドブロック VABS-P4-8S-G18

製品番号: 8186785

FESTO



データシート

特徴	値
幅	12 mm
取付位置	任意
特別なプロパティ	DIN EN 1797に準拠した耐酸性
構造	接続方向, 側面
最大バルブ連数	1
作動電圧	0 bar...10 bar
作動流体	不活性ガス エア 酸素
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可 最大粒子サイズ10µm
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-40 °C...80 °C
流体温度	5 °C...50 °C
周囲温度	5 °C...50 °C
製品質量	40 g
取付方法	取付穴付
エア接続ポート 1	G1/8
空気圧接続 2	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	鍛造アルミ合金, アルマイト