

# サブベース VABP-C13-100HFT0-F90-VDE1

製品番号: 8188509

FESTO



## データシート

特徴	値
取付位置	任意
構造	1001 チャンネル構造
バルブコネクタは規格に準拠	VDI/VDE 3845-1
使用圧力	0 MPa...0.8 MPa
作動圧力	0 bar...8 bar
防爆	ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:7:-]に準拠した圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
流体温度	-40 °C...80 °C
周囲温度	-40 °C...80 °C
製品質量	1314 g
取付方法	アクセサリ付
空気圧接続	サブベースデザイン、エアリング
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	鍛造アルミニウム, 平滑アルマイト (20µm)
材質 シール	EPDM NBR
材質ハウジング	鍛造アルミニウム, 平滑アルマイト (20µm)
材質: ねじ	ステンレス