

カバーキャップ
NEAU-AK-M8
製品番号: 8196625

FESTO



データシート

特徴	値
幅	10mm用
高さ	11mm
サイズ	M8x1
形状	ブランキングプラグ
取付方法	ねじ留め
製品質量	4.8 g
発注単位	8
電気接続	ソケット
保護等級	IP67
周囲温度	-5 °C...60 °C
保管温度	-20 °C...70 °C
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
ハウジングのカラー	黒
材質 ハウジング	PBT
取付位置	任意
相対湿度	0 - 90%
耐火試験	UL94 V-0
色	黒