

モータ取付キット EAMM-A-L95-160G-G2

製品番号: 8197453

FESTO



データシート

特徴	値
呼び長さ	112 mm...112 mm
取付位置	任意
最高回転数	4500 1/min...4500 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...-25 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 °C...-10 °C
負荷慣性モーメント	430 kgmm ²
伝達トルク	200 Nm
製品質量	6264 g...6264 g
インタフェースコード アクチュエータ	L95
インタフェースコード モータイン	160G
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠