

# モータ取付キット EAMM-A-L62-80G-G2

製品番号: 8197456

FESTO



## データシート

特徴	値
呼び長さ	62.5 mm
取付位置	任意
最高回転数	5500 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	151 kgmm <sup>2</sup>
伝達トルク	47 Nm
製品質量	1554 g
インタフェースコード アクチュエータ	L62
インタフェースコード モータイン	80G
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠