


モータ取付キット EAMM-A-D60-100A-S1-G2

製品番号: 8197490

FESTO



データシート

特徴	値
呼び長さ	78.4 mm...78.4 mm
取付位置	任意
最高回転数	6000 1/min...6000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...-25 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP65
周囲温度	-10 °C...-10 °C
負荷慣性モーメント	34.8 kgmm ²
伝達トルク	21 Nm
製品質量	1310 g...1310 g
インタフェースコード アクチュエータ	D60
インタフェースコード モータイン	100A
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠